

Návod na použitie a montáž mobilných regálov 002001-002007

Doprava


Mobilné obojstranné regály sú distribuované v rozloženom stave. Lakované diely sú zabalené do ochrannej fólie. Montážny materiál (skrutky, matice) sú zabalené v sáčku ktorý je pripevnený ku každému dielu lepiacou páskou. S jednotlivými dielmi výrobku zaobchádzame opatrne tak, aby nedošlo k poškodeniu ochrannej fólie.

Skladovanie

Jednotlivé diely výrobku skladujeme v suchých miestnostiach, s vzdušnou relatívnou vlhkosťou. Optimálna teplota na skladovanie je +5° až +30°C. Výrobok nesmie byť v priamom kontakte s vodou.

Montáž

Montáž mobilného regálu je veľmi jednoduchá. Na montáž regálu budeme potrebovať len imbusový kľúč č. 6, nôž na odstránenie obalu a pracovné rukavice na ochranu rúk. Všetky diely regálu vybalíme a začneme montovať.



Zostava mobilného regálu 002001-002007

1. Montáž mobilného regálu

Každú závesnú priečku (5) nasadíme na dva stojany (1) a zaistíme imbusovými skrutkami, ktoré sú súčasťou priečok (5). Hornú priečku (6) zaistíme 2x imbusovými skrutkami M8 ktoré vkladáme do otvorov v hornej časti stojanov (1). Medzera medzi jednotlivými policami musí zodpovedať výške použitých zásobníkov - boxov. Každú nohu (3) s namontovanými kolieskami (4) prichytíme ku stojanu (1) imbusovými skrutkami M8. Nakoniec k nohám (3) pripevníme podložku (2).

2. Uloženie boxov

Plastové zásobníky - boxy (7) vložíme do jednotlivých poličiek.

Používanie mobilných regálov

Mobilné regály sú určené na používanie v dielnach, v prevádzkach, montážnych pracoviskách. Sú určené na skladovanie drobných dielov, napr. skrutiek, matíc, súčastí, atd. Nosnosť celého regálu je stanovená na 400 kg, nosnosť jednej police na 40 kg.

Pokyny pre údržbu

Mobilné regály podľa potreby očistíme od prachu a unyjeme vlhkou handričkou. Na údržbu môžeme používať bežné saponátové prípravky.

Záruka

Výrobca zaručuje, že sú mobilné regály vyrobené s maximálnou starostlivosťou, všetky súčasti prešli výstupnou kontrolou a spĺňajú parametre, pre ktoré sú určené. Na mobilné regály je poskytovaná záruka po dobu 5 rokov a vzťahuje sa na výrobné závady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním, preťažovaním a poškodením.